


ベルトパーティションスタンド Partition stand



ベルトが本体に収納されるロールアップ式のパーティションです。ベルトは360° 自由な方向に伸ばす事ができ、フックも最大8本まで掛けられる為、あらゆるレイアウトに対応可能です。金融機関やイベント会場など使用目的に合わせて選択・ご利用いただけます。

■カラーサンプル



※ご注文時に色をご指定下さい。

08

オフィスアクセサリ

ベルトパーティションスタンド

■機能

多方向連結



ベルトヘッド本体はどの方向からでもベルトを固定できますので、いろいろなレイアウトでご使用になれます。

上下の確かな装着



ベルトの先端は、まず上部を引っ掛け下に引っ張りながら下部を固定します。

ベルトの長さ



ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばす事が可能です。

360°回転ヘッド



ベルトヘッド本体は、360°回転しますのでお好みの方向へ、ベルトを伸ばすことができます。

■オプション


サインガイド(文字入れタイプ)



TBP-WB
¥7,000

材質:白色アクリル板
寸法:280W×5D×210H
ABS樹脂成型ホルダー付
※文字入れ等はシルク印刷
カッティングシートにて対応できますのでご用意下さい。(別途見積)

サインガイド(差込みタイプ)



TBP-CB
¥10,000

材質:透明アクリル板
寸法:280W×5D×215H
ABS樹脂成型ホルダー付
※B5サイズ(278W×190H)の用紙差込み可能。

パソコン等で作成した用紙を自由に差替えてご使用頂けます。

支柱長さ対応

支柱の長さを通常の900Hから変更できます。詳しくは、当社までお問い合わせ下さい。

ヘッド(ベルト内蔵タイプ)

BH-1 クロームメッキタイプ
¥18,800

BH-2 黒色タイプ
¥16,900

※ご注文時に、ベルトカラーをご指定下さい。

ヘッド(ベルト無タイプ)

BN-1 クロームメッキタイプ
¥14,200

BN-2 黒色タイプ
¥13,600

ヘッド部取外し手順



①ヘッド部のすぐ下にあるビスをドライバー(④)で外して下さい。
②ビスを外したら、そのまま上へ持ち上げます。
③新しいヘッド部を支柱に差し込み再度ビスで止めます。

傷つき防止マット



床を傷つけない場合に、専用マット(ゴムマット)をご利用下さい。(別途見積)

ベルト文字入れ(シルク印刷)



ベルトにお好みの文字やロゴマーク等を印刷することができます。ご利用下さい。(別途見積)

共通仕様

- ヘッド(933・935・9335・9355):ABS樹脂クロームメッキ仕上
- 支柱(733・735):60.5φスチールパイプ粉体塗装仕上
- ベース(733・735):330φスチール粉体塗装仕上
- ヘッド(833・835・733・735):ABS樹脂
- ベース(9335・9355):350φステンレス
- ベルト:50mm巾 ナイロン100%
- 支柱(933・935・9335・9355):60.5φステンレスパイプ
- ベース(933・935):330φステンレス+スチール粉体塗装仕上
- 支柱(833・835):60.5φスチールパイプクロームメッキ仕上
- ベース(833・835):330φスチールクロームメッキ仕上+スチール粉体塗装仕上