


















	形状	径 (mm)	適応機種	
差 込 み 式	固定ゴム脚 CR-7  Pタイルなどの硬い床向き。交換後もチェアの総高はほぼ同じです。	φ 11 L 22 H 60	TSA TPM AMI LLS LLM WTS SMI-H QRS	
	固定樹脂脚 CR-8 	φ 10 L 28 H 25 W 50	QPC NAL	
	CR-9  CR-13 ストップバー付 	φ 10 L 22 H 56 D 50	NAL AB QPC TT TT	
	ナイロン双輪 CR-10 	φ 11 L 22 H 68 D 60	AMI WTS SMI-H QRS LLS SFR NC	
	CR-11 	φ 10 L 22 H 47 D 40	LLC ALC	
	ソフトベースリング CR-12  水平回転機能付き。	φ 11 L 22 H 64 W 100	TSA AMI LLS TPM SMI-H WTS NC QRS	
	ウレタン巻きナイロン双輪 CR-14 	φ 10 L 22 H 56 D 50	QPC AB TT	
	CR-15 	φ 11 L 22 H 68 D 60	AMI QRS SMI-H WTS LLS SFR NC	
	ス ベ リ 止 め	 硬い床面の保護用。	CC-1 φ19.1用	TUC(M)-36V TUC(M)-36VG 他
			CC-2 φ22.2用	TO SJ-333 TPL TY-W2 他
CC-3 φ25.4用			QPC-330・370 他	
丸 椅 子 脚 端 キ ャ ッ プ	ソフトエンドキャップ CC-4 ブラック  エラストマーキャップ (打ち込みかぶせ)	φ22.2× t1.2用  H28 W40	R-710・720・770 R-630・640 R-530・540 R-450・460 R-303(C) R-660A(B)N	
	CC-5  PPキャップ(かぶせ)	CC-6  PPキャップ(打ち込み)	φ19.1用	RZ-130(MLN) KM-141N RN-43C
	CC-7  PPキャップ(かぶせ)	CC-8  PPキャップ(打ち込み) ※同タイプでブラック色もあります。	φ22.2用	R-303(C) R-40・41・42 R-660A(B)RN R-660A(B)N R-710
	CC-9  ポリアミドキャップ (打ち込み)	φ25.4用 H50 W48	KAN TT	


	形状	径 (mm)	適応機種
折りたたみチェア 連結金具	CC-20 	φ19.1用	TUC(M)-36V TUM-L36V ALC

#### ソフトベースパーツ




チェアをキャスター付きではなく固定したいときに、お使いいただきたいパーツです。大型(100φ)の形状と軟質エラストマー材質により、硬い床でも傷が付きにくく、安定したセットポジションが可能です。床への負担は、従来固定脚(40φ)の1/6に軽減されます。(面積比)水平回転機能付きです。

#### ソフトエンドキャップ




衝撃もソフトに受け止める適度な硬度の軟質エラストマー材質のツール用脚端キャップです。段々形状で床の凹凸もやさしく吸収します。床への設置面積も従来品の3.5倍と大きく、更に通気溝を設けていますので、長時間の床へのあたりをやわらげます。

#### 折りたたみチェアスベリ止め




床に傷を付けたくない場合にご使用いただきたいパーツです。1台に4ヶ取り付けてご使用ください。

#### 折りたたみチェア横ズレ止め金具



横ズレ防止金具を使用することにより、19.1φパイプ折りたたみチェアを整然と並べることが可能です。取り付けは、+ナベ6×12mmビス1本を締め付けます。イスの上部に1ヶ所、下部に2ヶ所(前後に各1ヶ所)取り付けたいと有効です。(注)22.2φパイプ折りたたみイスにご使用になりたい時は、+ナベ6×15mmビスをお使いください。

#### 脚支柱用底カバー



ガスリフト上下調節の回転の脚支柱底にはめるゴム製カバーです。少しのホコリやゴミも床に落ちてはならない場所でご使用ください。サイズは脚支柱39.2φ仕様です。

#### キャスター専用スパナ(19mm)



ここに掲載されているネジ式キャスターの取り付け、取り外しにご使用下さい。